




## Faux plateau de mandrin à cône court DIN 55027, Ø d1 / cône: 200/6mm



### Données de commande

N° commande	317500 200/6
GTIN	4019208078687
Classe d'article	33R

### Description

#### Exécution:

Entièrement usinés du côté machine, dressés côté mandrin.

#### Utilisation:

**Pour montage ultérieur** sur mandrin de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 A. Les **mandrins de tour avec cône court incorporé sont préférables du fait de leur porte-à-faux réduit.**

Pour broches **DIN 55027** ou ISO 702/III (identique à l'ancienne norme **DIN 55022**) avec goujons filetés et écrous à embase.

#### Matière(s):

Acier C45

### Description technique

Nombre de goujons filetés	4
Ø cône d <sub>2</sub>	106,39 mm
Ø ext. d <sub>1</sub>	200 mm
Dim. cône	6

Epaisseur B	23 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins de tour