



Faux plateau brut pour mandrin, Ø ext. D: 210 mm



Données de commande

N° commande	317000 210
GTIN	4019208002989
Classe d'article	33R

Description

Exécution:

Proprement coulés, non usinés, sablés, surépaisseur importante.

Utilisation:

Fixation des **mandrins de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 sur broches DIN 800**. Le faux plateau doit être usiné et ajusté du côté machine et mandrin.

Matière(s):

Fonte grise

Adapté(s) pour :

Mandrins 3 mors 310100; 310500, mandrins 4 mors **312000; 312500** et mandrins combinés **315630**.

Pour Ø mandrin: 200 mm

Ø moyeu d₂: 92 mm

Ø alésage d₃: 40 mm

Hauteur h₁: 66 mm

Epaiss. faux plat. h₂: 22 mm

Description technique

Pour Ø mandrin	200 mm
----------------	--------

Ø ext. D	210 mm
Ø alésage d ₃	40 mm
Ø moyeu d ₂	92 mm
Hauteur h ₁	66 mm
Epaiss. faux plat. h ₂	22 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins de tour