



## Ponceuse à bande GIS, Type: 790230



### Données de commande

N° commande	077612 790230
GTIN	2050001681485
Classe d'article	03H

### Description

#### Exécution:

Gamme de ponceuses à bande GI de GRIT pour répondre aux exigences élevées de l'industrie:

**Robuste**, et équipée de **moteurs extrêmement puissants**.

- **Rentabilité élevée grâce à une capacité d'enlèvement de matière optimale.**
- **Moteur puissant de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Système de fixation de bande breveté,**
- **Grande sécurité de travail: butée, interstice de ponçage et protection oculaire réglables individuellement.**

La GIS est la solution idéale pour tous ceux qui ne recherchent qu'une ponceuse à bande sans possibilités d'extension. La construction robuste et compacte ainsi que le maniement aisé garantissent d'excellents résultats. Hauteur de travail aisément réglable, collecteur de copeaux.

#### Livraison:

Avec pied de machine, fiche CEE (16 A), 1 bande abrasive 2000 mm; grain 36.

#### Remarque(s):

Bandes abrasives, voir 558310 et suiv. et 558453-56.

### Description technique

## Fiche technique

Référence fabricant	GIS 150
Poids	86 kg
Largeur de bande	150 mm
Vitesse de rotation max.	3000 min <sup>-1</sup>
Longueur ruban	2000 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Ponceuses à bande

## Accessoires

Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 60	558330 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80	558453 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558453 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120	558454 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80	558454 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60	558453 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 120	558330 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558456 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 40	558330 40
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60	558454 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 80	558330 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120	558453 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558454 36