

EWS
Porte-mandrin de fraisage axial VARIA, V5, Ø mandrin d1: 22 mm

Données de commande

N° commande	319841 22
GTIN	2050001078001
Classe d'article	33E

Description
Avantage(s):

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

Utilisation:

Avec clavette. Pour fraises à rainures longitudinales et transversales.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V3, V4 et V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.

Arrosage interne sur demande.

Longueur mandrin de fraisage L₄: 21 mm

Largeur de moyeu L₅: 6 mm

Description technique

Ø mandrin d ₁	22 mm
Largeur de moyeu L ₅	6 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	21 mm

Support	V5
Type de produit	Mandrin porte-fraise