kurtz ersa

Fer à souder universel Multi-TC avec régulation de température, Puissance de chauffage: 75W

Données de commande

N° commande	082150 75
GTIN	4003008065664
Classe d'article	04C

Description

Exécution:
Fer à souder universel puissant avec capteur de température à régulation précise, placé directement sous la panne chauffée intérieurement. Cette combinaison entre détermination directe de la température et système de régulation électronique intégré dans la poignée permet de réaliser à la fois des **soudures très fines** sur des composants électroniques fragiles et des **soudures professionnelles avec des besoins en chaleur très élevés.**
Utilisation:
Pour une utilisation mobile dans le domaine de l'entretien, de la maintenance et de la réparation. Le fer à souder ERSA Multi-TC présente autant de fonctions qu'une grande station de soudage, mais ne possède pas de séparation galvanique.

Description technique

Puissance de chauffage	285 W
Puissance de chauffage	75 W
Plage de réglage de la température de la panne	250 - 450 °C
Poids sans fil d'alimentation	60 g
Temps de chauffe	env. 34 s
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Fers à souder

Accessoires

Pompe à dessouder PDD03, plastique, antistatique	082355
Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g ∅ fil d'apport 1 mm	082365 1
Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g ∅ fil d'apport 1,5 mm	082365 1,5
Panne à souder Référence fabricant BDLF	082400 BDLF