



Fer à souder rapide Multi-Sprint, ERSA Type: 960ED



Données de commande

N° commande	082200 960ED
GTIN	4003008060829
Classe d'article	04C

Description

Exécution:

Pistolet à souder sans transformateur extraordinairement léger, avec élément chauffant CPT.

Temps d'échauffement env. 20 secondes. L'apport ultérieur de chaleur peut être adapté en fonction du point à souder par applications répétées. Panne à souder à chauffe intérieure très efficace. Fil d'alimentation 1,5 m.

Utilisation:

Spécial pour le montage et les réparations, l'appareil s'utilisant universellement dans la **plage 15 – 100 W** (comme fer à souder standard).

Description technique

Température de la panne après 3 minutes	350 °C
Puissance de chauffage	150 W
Largeur panne	3,2 mm
Puissance de chauffage	75 W
Poids sans fil d'alimentation	100 g
Type ERSA	960ED
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Type de produit

Fers à souder

Accessoires

Panne à souder Référence fabricant 832CDLF	082400 832CDLF
Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g Ø fil d'apport 1 mm	082365 1
Panne à souder Référence fabricant BDLF	082400 BDLF
Pompe à dessouder PDD03, plastique, antistatique	082355
Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g Ø fil d'apport 1,5 mm	082365 1,5
Panne à souder Référence fabricant 832EDLF	082400 832EDLF
Panne à souder Référence fabricant 832SDLF	082400 832SDLF