



## Fer à souder au gaz Independent, ERSA Type: 75



### Données de commande

N° commande	082250 75
GTIN	4003008061574
Classe d'article	04C

### Description

#### Exécution:

Fer à souder au gaz ergonomique avec **piezo-allumage pratique**. Remplissage au gaz Butane courant (comme les briquets à gaz).

#### Utilisation:

Pour travaux de réparation et d'entretien, surtout en l'absence d'alimentation électrique ou en cas de coupure de courant.

#### Livraison:

Avec pannes en forme de burin 1,0; 2,4; 3,2 et 4,8 mm. Gicleur à flamme (max. 1400 °C), gicleur à gaz chaud (max. 700 °C), panne, tôle réfléchissante pour le rétrécissement de gaines thermorétractables, éponge de nettoyage et support à éponge, dans un coffret en plastique pratique.

### Description technique

Poids du fer à souder au gaz	73 g
Durée de fonctionnement par plein gaz	30 - 90 min
Type d'allumage	Piézo-allumage
Temps de chauffe	env. 46 s
Température maximale de la panne	580 °C
Puissance de chauffage réglable progressivement	15 - 75 W
Largeur panne	1 - 4,8 mm

Type de gaz	Gaz butane
Type de produit	Fers à souder

---

## Accessoires

Panne à souder Référence fabricant G072KN	082400 G072KN
---	---------------