



Appareil à tarauder Rubber-Flex pour pinces de serrage à plages multiples, Type: M5-20



Données de commande

N° commande	333500 M5-20
GTIN	4045197312693
Classe d'article	35D

Description

Exécution:

- Pour machines à un seul sens de rotation.
- Accouplement à friction réglable, empêche le taraud de casser.
- La compensation de longueur en compression et extension compense la différence entre l'avance de la machine et le pas du filetage.
- Avance automatique garantissant un filetage précis.
- Retour rapide automatique 1,6 : 1.
- Rotation à droite et rotation à gauche sans inversion possible.
- Utilisation de pinces de serrage Rubber-Flex ou d'adaptateurs de taraudage.
- Une compression d'entrée courte permet un amorçage ou repassage de filet sans couper dans le filetage.

Réf. M3–M12 et M10–M30 avec dispositif de serrage double.

Légende:

Ecrou pour profondeur de filet à réglage précis, $\pm 0,1$ mm.

Utilisation:

- Fixation sur une broche en rotation.
- Pour la réalisation de filetages aux dimensions exactes.

- **Sans changement préalable pour les filetages à gauche ou à droite, pour trous borgnes et débouchants.**

Livraison:

Avec bras support et, pour 333500, également 2 pinces de serrage à plages multiples (Rubber-Flex), 2 clés à fourches et 1 tournevis pour vis à 6 pans creux en fonction de l'appareil!

Accessoire(s):

Pinces de serrage à plages multiples (Rubber Flex) 333640, dispositif de serrage de rechange 333630, voir liste des pièces de rechange.

Remarque(s):

Queues coniques adaptées 342500; 342600.

Description technique

Plage Ø 2èmes pinces de serrage	10 - 16 mm
Emmanchement pour arbre conique DIN 238	B 22
Plage Ø 1ères pinces de serrage	4,5 - 10 mm
Longueur de course automatique	22 mm
Poids	3,7 kg
Vitesse rot. max. en avance	750 min ⁻¹
Capacité	M5-20
Ø corps max	85 mm
Longueur totale	244 mm
Type de produit	Appareils à tarauder

Accessoires

Pince de serrage à plages multiples Rubber-Flex Capacité Ø queue 9-15 mm	333640 9-15
Dispositif de serrage Pour type M3-12	333630 M3-12
Pince de serrage à plages multiples Rubber-Flex Capacité Ø queue 4,5-10 mm	333640 4,5-10