



Appareil à tarauder Rubber-Flex pour pinces de serrage à plages multiples, Type: M10-30



Données de commande

N° commande	333500 M10-30
GTIN	4045197312709
Classe d'article	35D

Description

Exécution:

- Pour machines à un seul sens de rotation.
- Accouplement à friction réglable, empêche le taraud de casser.
- La compensation de longueur en compression et extension compense la différence entre l'avance de la machine et le pas du filetage.
- Avance automatique garantissant un filetage précis.
- Retour rapide automatique 1,6 : 1.
- Rotation à droite et rotation à gauche sans inversion possible.
- Utilisation de pinces de serrage Rubber-Flex ou d'adaptateurs de taraudage.
- Une compression d'entrée courte permet un amorçage ou repassage de filet sans couper dans le filetage.

Réf. M3–M12 et M10–M30 avec dispositif de serrage double.

Légende:

Erou pour profondeur de filet à réglage précis, $\pm 0,1$ mm.

Utilisation:

- Fixation sur une broche en rotation.
- Pour la réalisation de filetages aux dimensions exactes.

- **Sans changement préalable pour les filetages à gauche ou à droite, pour trous borgnes et débouchants.**

Livraison:

Avec bras support et, pour 333500, également 2 pinces de serrage à plages multiples (Rubber-Flex), 2 clés à fourches et 1 tournevis pour vis à 6 pans creux en fonction de l'appareil!

Accessoire(s):

Pinces de serrage à plages multiples (Rubber Flex) 333640, dispositif de serrage de rechange 333630, voir liste des pièces de rechange.

Remarque(s):

Queues coniques adaptées 342500; 342600.

Description technique

Ø corps max	108 mm
Poids	7,2 kg
Longueur de course automatique	30 mm
Emmanchement pour arbre conique DIN 238	B24
Longueur totale	303 mm
Vitesse rot. max. en avance	350 min ⁻¹
Plage Ø 1ères pinces de serrage	10 - 16 mm
Plage Ø 2èmes pinces de serrage	16 - 23 mm
Capacité	M10 - 30
Type de produit	Appareils à tarauder

Accessoires

Pince de serrage à plages multiples Rubber-Flex Capacité Ø queue 10-16 mm	333640 10-16
--	--------------

Pince de serrage à plages multiples Rubber-Flex Capacité Ø queue 16-23 mm	333640 16-23
--	--------------