

**Mandrin porte-fraises Weldon, SA 50, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	302440 6
GTIN	4250122600336
Classe d'article	36E

Description**Exécution:**

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Description technique

Longueur de col cote A	63 mm
Longueur totale L	190 mm
Ø serrage D ₁	6 mm
Filetage M	M24
Vis de serrage de rechange 309900	6
Ø ext. D	25 mm
Support	SA 50
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 6 mm	309900 6