

Garant

Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute pour le lissage diamant, Ø queue / dim. plaque: 20



Données de commande

N° commande	265377 20
GTIN	4069515036214
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Outil de lissage diamant pour classes de matériaux P, M, K, N et S.

Fonctionnement:

La pression de la pointe de lissage diamantée produit un flux de matériau de la couche de matériau proche de la surface.

Utilisation:

Pour le traitement de surface jusqu'à $R_a = 0,3 \mu\text{m}$ de matériaux jusqu'à 65 HRC.

Données d'utilisation:

Vitesse de coupe v_c = valeur de finition (valeur initiale). Réduire progressivement la vitesse de coupe en cas de vibrations. Avance $f = 70\%$ de la valeur de finition (valeur initiale). Approche $a_p = 0,1 \text{ mm}$ (valeur initiale) jusqu'à max. $0,2 \text{ mm}$.

Livraison:

Avec pointe de lissage diamantée et vis de serrage.

Remarque(s):

Une qualité d'état de surface d'au moins $R_a = 1,6 \mu\text{m}$ est recommandée au préalable.

Description technique

Fiche technique

Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	24 mm
Déport L_3	12 mm
Série	Master Mute
Pointe de galetage diamant	269016 1
Longueur totale L	21 mm
Vis de blocage	269024 2
Ø queue D_s	20 mm
Nombre de canaux de lubrification	3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265377-20>