

Garant**Fraise carbure monobloc HRC 62 GARANT Diabolo HPC, TiSiN, Ø DC: 10mm****Données de commande**

N° commande	203221 10
GTIN	4069515036627
Classe d'article	11Z

Description**Exécution:****GARANT Diabolo:**

Géométrie spéciale, revêtement et carbure spécial pour l'usage dur.

Spécialiste pour les aciers jusqu'à 62 HRC. Sécurité de processus et augmentation de la durée de vie grâce à une géométrie de coupe optimisée et à un revêtement hautes performances moderne.

Cotes similaires à DIN 6527.

Utilisation:

Pour le détournage en passe de finition.

(Coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).

Description technique

Ø dents D_c	10 mm
Tolérance Ø nominal	h7
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 60 HRC	0,045 mm
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Longueur de coupe L_c	25 mm
Ø queue D_s	10 mm
Angle d'hélice	50 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6

Fiche technique

Longueur totale L	72 mm
Nombre de dents Z	6
Série	Diabolo
Revêtement	TiSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	H
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,05 \times D$ pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Fraises à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	170 m/min	P
Acier < 50 HRC	moyennement adaptée	150 m/min	H
Acier < 55 HRC	adaptée	130 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	100 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	80 m/min	H
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée	65 m/min	H
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/203221-10>