



Perceuse-visseuse - Perceuse-visseuse sans fil



Données de commande

N° commande	070215 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation. Perceuse-visseuse compacte sans fil avec mandrin à changement rapide.

- **Système de têtes interchangeable 4 en 1 avec quatre adaptateurs différents.**
- **Longueur de 185 mm seulement.**

Livraison:

Kit avec mandrin métallique 10 mm, renvoi d'angle, adaptateur excentrique, adaptateur HEX 6 mm, 2 x batteries Li-Ion 12 V / 2,0 Ah M12 B2, chargeur, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

Description technique

Fiche technique

Utilisation type	Medium
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 400 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Tension de la batterie	12 V
Référence fabricant	M12 FDDXKIT-202X
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de moteur	Moteur sans charbons
pour matériau	Bois
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Type de batterie	Lithium-ion
Poids	0,9 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1600 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	2
Couple max. dur	34 Nm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	34 mm
Capacité de la batterie	2 Ah
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Type de produit	Perceuses-visseuses

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/070215-M12FDDXK2>