


**Garant**
**Porte-outils eco axial, longitudinale, Ø queue d1/queue de l'outil: 40/20 mm**


## Données de commande

N° commande	319195 40/20
GTIN	4045197639851
Classe d'article	31V

## Description

### Exécution:

- **Trempés à cœur 58 HRC ± 2.**
- **Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.**
- **Avec gicleurs.**

### Adapté(s) pour :

pour MAZAK QuickTurn Nexus 100IIM / MS / MY / MSY.

pour MAZAK QuickTurn Nexus 200IIM / 250IIM / MS / MY / MSY (16x).

## Description technique

Queue Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Carré corps	20 mm
Type de produit	Porte-outils VDI