

**Garant****Porte-outils eco, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 25 mm****Données de commande**

N° commande	319171 25
GTIN	4045197528636
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco – 273651.**

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forme: C

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 58 mm

b<sub>2</sub>: 33 mm

Largeur de queue b<sub>3</sub>: 19 mm

h<sub>5</sub>: 25 mm

**Description technique**

Code couleur queue VDI	VDI 25
Largeur de queue $b_3$	19 mm
$h_2$	22 mm
$h_6$	30 mm
Queue $\varnothing d_1$	25 mm
$b_2$	33 mm
$b_1$	58 mm
$l_1$	55 mm
$h_5$	25 mm
$h_1$	16 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI