



Perceuse-visseuse - Perceuse-visseuse sans fil



Données de commande

N° commande	070215 M12BLDDRC2
GTIN	4058546568504
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.

- **Design extrêmement compact avec une longueur de seulement 132 mm, idéal pour une utilisation dans les espaces étroits.**
- **Accouplement à friction mécanique avec 13 niveaux de couple.**

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, chargeur, clip ceinture, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

Description technique

Référence fabricant	M12 BLDDRC-202C
---------------------	-----------------

Fiche technique

Type de batterie	Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
pour matériau	Bois
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	22 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de moteur	Moteur sans charbons
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1550 min ⁻¹
Couple max. dur	40 Nm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 10 mm
Tension de la batterie	12 V
Utilisation type	Medium
Capacité de la batterie	2 Ah
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Nombre de batteries incluses	2
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 470 min ⁻¹
Poids	2,8 kg
Type de produit	Perceuses-visseuses