

Garant
Porte-outils eco, forme C1 axial, à droite, Queue Ø d1: 30 mm

Données de commande

N° commande	319101 30
GTIN	4045197523716
Classe d'article	31V

Description
Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco –273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Largeur de queue b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Description technique

b ₁	70 mm
Queue Ø d ₁	30 mm
b ₂	35 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
Largeur de queue b ₃	17 mm
h ₅	28 mm
l ₁	70 mm
h ₆	38 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI