



## Mandrin porte-fraises combiné, SA 40 A = 52, Ø mandrin d1: 22mm



### Données de commande

N° commande	302500 22
GTIN	4250122600770
Classe d'article	36E

### Description

#### Exécution:

Filetage intérieur pour serrage manuel.

#### Utilisation:

**Avec clavette** – pour fraises à **rainure longitudinale**, par ex. DIN 841.

**Avec bague d'entraînement** – pour fraises à **rainure transversale**, DIN 1880.

#### Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

#### Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

### Description technique

Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	31 mm
Filetage M	M16
Longueur totale L	164 mm
Longueur de col cote A	52 mm
Clé spéciale adaptée 309840	22
Bague d'entraînement de rechange 309870	22
Ø mandrin d <sub>1</sub>	22 mm
Longueur mandrin de fraisage L <sub>3</sub> avec bague d'entraînement	19 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	22

Ø serrage D <sub>1</sub>	22 mm
Support	SA 40 A = 52
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	DIN 2080
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Type de produit	Mandrin porte-fraise

## Accessoires

Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm	309840 22
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 22 mm	309870 22
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 22 mm	309860 22
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40