

KÄRCHER

Aspirateur industriel, Référence fabricant: IVRL65/12



Données de commande

N° commande	078522 IVRL65/12
GTIN	4066529163899
Classe d'article	07D

Description

Exécution:

Aspirateur industriel destiné à l'aspiration et la séparation de **lubrifiants, d'émulsions lubrifiantes, d'eau ou d'huile contenant des solides (par ex. copeaux métalliques)**.

- **Modèle compact et matériau robuste pour une mobilité optimale.**
- **Flexibilité d'utilisation maximale et longue durée de vie, avec câble secteur résistant à l'huile.**
- **L'aspiration s'effectue via un raccord de tuyau pivotant à 360° au niveau de la tête.**

Aspirateur industriel monomoteur 1,2 kW avec **châssis basculant** et **cuve de 65 litres**.

Remarque(s):

Modèle avec cuve en inox de 100 litres, voir code art. 078522 réf. IVR-L100DP dans notre eShop.

Description technique

Classe de poussières – aspirateur	L
Classe de poussières – aspirateur	L
Hauteur	1251 mm
Puissance absorbée	1200 W

Fiche technique

Nombre de moteurs	1
Volume du récipient	65 l
Dimensions nominales raccords	DN50 mm
Dépression	235 mbar
Poids	33 kg
Niveau sonore	70 dB(A)
Largeur	526 mm
Débit volumique d'air	72 l/s
Longueur	718 mm
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières