

**Garant****SC. T 120408, Nuance: HU7310**

## Données de commande

N° commande	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Classe d'article	21G

## Description

### Description technique

Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 4 mm
Nuance	HU7310
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu

Code ISO plaquette	SCGT 120408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage