


**SCMT 09T304 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130**

**Données de commande**

N° commande	260792 HBX130
GTIN	4045197670649
Classe d'article	22D

**Description**

SCMT 09T304 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Avance  $f$ : 0,08 - 0,36 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	MM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance $f$	0,08 - 0,36 mm/tr
Application principale	M
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Nuance	HBX130
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Finition

Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Nombre de changements/dents	4
Affectation des plaquettes	neutre