

HOLEX

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm), avec alésage Ø 7 mm, Pour cône: 40



Données de commande

N° commande	308630 40
GTIN	4045197485915
Classe d'article	32Z

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

- Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
- Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
- Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Remarque(s):

Version étanche – avec joint torique.

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

ISO 7388-3 correspond à l'ancienne norme DIN 69872.

Description technique

L ₁	29 mm
Ø moyeu D	23 mm
Pour cône	40
Longueur totale L	54 mm
Angle A	15 degré

Couple de serrage maximal	50 Nm
Ø tête D ₁	19 mm
Pour cône SA avec code couleur	SA 40
Filetage M	M16
Ouverture	19 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage Ø 7 mm
Norme pour les tirettes	ISO 7388-3
Type de produit	Tirettes

Accessoires

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308825 40