

**Garant**

### Fraise à dresser Softcut® avec queue Weldon, pour plaquettes AO..



#### Données de commande

N° commande	215413 20/2
GTIN	4069515039017
Classe d'article	21O

#### Description

##### Exécution:

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. **Avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables** ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

##### Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

##### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750** réf. **1,5** avec l'embout **674252** réf. **8IP**.

Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation !

#### Description technique

Nombre de dents effectif $Z_{\text{eff}}$	2
$\varnothing$ queue $D_s$ h6	20 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	30 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Nombre de plaquettes	6
Série	Softcut®
Longueur de col $L_1$	45 mm
$\varnothing$ dents $D_c$	20 mm

## Fiche technique

Plaquette adaptée	AO.T1104
Longueur totale L <sub>tot</sub>	95 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Different
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à dresser