

Garant

Plaquette de fraisage AOMT110408 ER, pour fraises Softcut®, HB8630



Données de commande

N° commande	215462 INOX
GTIN	4069515039291
Classe d'article	2A1

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f_z par dent	0,13 mm
Type	INOX
Code ISO plaquette	AOMT110408 ER
Nuance	HB8630
Type d'outils	HM
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

Fiche technique

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		