



Fer à souder universel, Puissance de chauffage: 150W



Données de commande

N° commande	082100 150
GTIN	4003008069488
Classe d'article	04C

Description

Exécution:

Fer à souder industriel longue durée avec **pannes Ersadur longue durée** (longévité 30 fois supérieure à celle des panes à souder courantes en cuivre). **Temps de chauffe 3 min** (réf. 300 env. 5 min). Fil d'alimentation 1,5 m, câble en caoutchouc (réf. 30 PVC). **Avec repose-fer amovible** (pas réf. 30). Fer à souder puissant pour des sections de cuivre jusqu'à 6 mm².

Description technique

Pour sections de cuivre jusqu'à	6 mm ²
Température de la panne après 3 minutes	450 °C
Poids sans fil d'alimentation	245 g
Puissance de chauffage	150 W
Largeur panne	5,3 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Fers à souder

Accessoires

Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g Ø fil d'apport 1 mm	082365 1
Pompe à dessouder PDD03, plastique, antistatique	082355

Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g Ø fil d'apport 1,5 mm

082365 1,5

Panne à souder Référence fabricant 152JD

082400 152JD