

**Tirette étanche, type A, avec alésage, Pour cône: 30****Données de commande**

N° commande	308610 30
GTIN	4045197648006
Classe d'article	32Z

Description**Description:**

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

- Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
- Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
- Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Remarque(s):

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

ISO 7388-3 correspond à l'ancienne norme DIN 69872.

Version étanche – avec joint torique.

Description technique

Ø moyeu D	17 mm
Ø tête D ₁	13 mm
Pour cône SA avec code couleur	SA 30
Pour cône	30
L ₁	24 mm
Couple de serrage maximal	20 Nm

Longueur totale L	44 mm
Filetage M	M12
Angle A	15 degré
Ouverture	14 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Norme pour les tirettes	ISO 7388-3
Type de produit	Tirettes

Accessoires

Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 30	308835 30
---	-----------