

Garant**Plaquette de fraisage AOMT110412 TR, pour fraises Softcut®, HB7830-1****Données de commande**

N° commande	215487 UNI
GTIN	4069515039383
Classe d'article	2A1

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	1,2 mm
Code ISO plaquette	AOMT110412 TR
Nuance	HB7830-1
Type d'outils	HM
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
--	------------	-------	----------

Fiche technique

Acier < 500 N/mm ²	adaptée	330 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	290 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		