

Garant**SC. T 09T304, Nuance: HU7310**

Données de commande

N° commande	260762 HU7310
GTIN	4045197670366
Classe d'article	21G

Description

Description technique

Application principale	N
Brise-copeaux	AM
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Nuance	HU7310
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu

Code ISO plaquette	SCGT 09T304
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage