

Garant**Fraise à dresser Softcut® avec alésage, pour plaquettes AO..****Données de commande**

N° commande	215411 52/6
GTIN	4069515038928
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. **Avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC** dans des **conditions instables** ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,5** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Nombre de dents Z	6
Jeu de vis pour plaquettes	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Longueur totale L _{tot}	40 mm
Série	Softcut®

Fiche technique

Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	1,2 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	101,3 mm
$\varnothing$ dents D_c	52 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	92,8 mm
$\varnothing D_3$	40,8 mm
$\varnothing$ fixation	22 mm
Plaquette adaptée	AO.T1104
Perçage par interpolation a_p	2,9 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	21,5 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à dresser

#Produits adaptés

No Shop URL available for: 215411 52/6