



Gommes abrasives universelles, 80×50×20 mm, Type: G



Données de commande

N° commande	557665 G
GTIN	4069515039918
Classe d'article	52E

Description

Exécution:

Blocs abrasifs à main souples avec grain abrasif aggloméré dans un liant élastique pénétrant complètement (durée de vie élevée, usure totale possible). Grâce à sa structure ouverte, la capacité abrasive ne diminue jamais. Pour le meulage à sec et avec arrosage. Résistants à l'eau et à l'huile.

Modèle avec corindon spécial.

Utilisation:

Universelle pour le nettoyage, le polissage, le lissage, le matage et le meulage de tous les matériaux.

Remarque(s):

L'eau, le pétrole, des pâtes à polir ou des additifs similaires **augmentent l'efficacité.**

Description technique

Longueur	80 mm
Degré de finesse	grossier
Hauteur	20 mm
Largeur	50 mm

Attribut des noms de produit	80×50×20 mm
Type de produit	Blocs à poncer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	moyennement adaptée		
Pierre	adaptée		
Peinture	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		