

## Disque d'ébarbage PREMIUM\*\*\* Focur, Ø disque x largeur de disque: 230X7mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 560150 230X7  |
| GTIN             | 9003173158906 |
| Classe d'article | 53T           |

### Description

#### Exécution:

Type spécial pour la fonte. Le zirconium de haute qualité et le carbure de silicium permettent une capacité d'abrasion maximale à des forces de maintien réduites, également pour la fonte vitrifiée. Spécification: ZA24P-BFP. Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques d'ébarbage offrent des performances d'abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d'utilisation. Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29) angle de meulage de 20 à 30° Utilisation: sur meuleuses d'angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l'arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d'arêtes.

### Description technique

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ø alésage                | 22,23 mm |
| Ø disque                 | 230 mm   |
| Epaisseur de disque      | 7 mm     |
| Abréviation de l'abrasif | ZA       |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Spécification                | A24Q-BFX          |
| Angle d'attaque recommandé   | 20-30 degré       |
| Optimisé pour le matériau    | Fonte             |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s            |
| Type de produit              | Disque d'ébarbage |

## Données utilisateur

|                 | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|-----------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 60 HRC  | moyennement adaptée |                |          |
| Acier < 67 HRC  | moyennement adaptée |                |          |
| Fonte GG(G)     | adaptée             |                |          |
| Plastique, PRFV | moyennement adaptée |                |          |
| à sec           | adaptée             |                |          |