



Mandrin à pinces ER Type ADB, BT 50 A = 160, pour taille de pinces de serrage ER: 16



Données de commande

N° commande	302830 16
GTIN	4250122615408
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant **DIN 6499 - type A et B**.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 – 309745 ou 613300.

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Méthode d'usinage: UGV

Plage de serrage: 0,5 - 10 mm

Longueur de col cote A: 160 mm

Ø ext. D: 28 mm

Ecrou de serrage ER de rechange: 16

Clé de serrage ER: 16

Description technique

Clé de serrage ER	16
Longueur de col cote A	160 mm

Pour pinces ER	16
Plage de serrage	0,5 - 10 mm
Ecrou de serrage ER de rechange	16
Ø ext. D	28 mm
Support	BT 50 A = 160
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 20000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308920 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308901 7
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	308922 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308920 1
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308901 9
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 3 mm	308921 3
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm	309425 2,8
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309425 6
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 9 mm	308921 9
Jeu de 6 pinces de serrage ER, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Avec joint	309014
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308901 2,5
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	308906 7

Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm Avec joint	309164
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	308922 7
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308920 7
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	308922 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308901 2
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308901 4
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308906 8
Pincés de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 6 mm	308921 6
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1,5 mm	308901 1,5
Clés plates simples Ouverture 25 mm	613300 25
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308901 6
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm	309160
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	308906 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308901 10
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 50	308810 50
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309425 4,5
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	308922 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308920 4
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 50	308812 50
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308920 3
	308922 3

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm

Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm avec joint et gicleurs

309165

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm

308901 1

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm

308920 6

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm

308906 5

Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 5 mm

308921 5

Tirette 45° étanche Pour cône 50

308765 50

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 10 mm

308906 10

Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 4 mm

308921 4

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50

308820 50

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm

308906 3

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm

309425 3,5

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm

308920 10

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm

308901 5

Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 10 mm

308921 10

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 4 mm

308906 4

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm

308901 3

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm

308922 9

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm

308920 2

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm

308920 9

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm

308922 10

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm

308922 5

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm

308920 5

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 6 mm

308906 6

Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 8 mm

308921 8

Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm	309012
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 7 mm	308921 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308901 8