

Garant

Corps de polissage diamantés CaraFin, Polissage, Type: D1



Données de commande

N° commande	501595 D1
GTIN	4069515040341
Classe d'article	55A

Description

Exécution:

Les corps de polissage diamantés (diamant lié à l'EVA-PU) produisent un enlèvement de matière micro-abrasif. Pour le polissage, le lissage et le nettoyage de tous les matériaux. Génèrent des surfaces brillantes. Idéals pour l'étape suivant le préponçage avec des corps abrasifs en céramique et en plastique. Eliminent en toute sécurité les microbavures sur les métaux non ferreux et l'aluminium. Une longue durée de vie des corps de polissage est garantie, car le diamant est directement lié à l'EVA-PU, ce qui empêche tout éclatement du diamant en cas d'utilisation correcte. En cas d'encrassement important des corps de polissage, ceux-ci peuvent être nettoyés avec de l'eau et des produits de nettoyage.

Utilisation:

Pour une utilisation dans notre **machine de tribofinition GARANT GMT2 (501310 GMT2)**.

Livraison:

Contient suffisamment de corps de polissage diamantés pour un remplissage complet de la machine de tribofinition GARANT GMT2.

Description technique

Longueur	10 mm
Hauteur	5 mm
Largeur	10 mm

Fiche technique

Etape de polissage	Polissage brillant
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Attribut des noms de produit	Polissage
Type de produit	Corps abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
à sec	adaptée		