

**Garant****SC. T 120404, Nuance: HB7310**

## Données de commande

N° commande	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Classe d'article	21G

## Description

SC. T 120404 HB7310 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7310

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,1 - 4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	AM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Application principale	N
Nuance	HB7310

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCGT 120404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage