

**Mandrin à couronne dentée, Type: 10/12****Données de commande**

N° commande	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Classe d'article	32W

Description**Exécution:**

Guide-clé non trempé.

Pour rotation à droite et à gauche

Pour fixation sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, **perceuses à percussion** et perceuses à colonne.

Description technique

Cône intérieur	B 12
Type	10/12
Longueur mandrin fermé	61,4 mm
Plage de serrage	0,8 - 10 mm
Ø cône intérieur max.	12,065 mm

Ø ext.	33,5 mm
Clé à couronne dentée adaptée	S2
Type de produit	Mandrins à couronne dentée