

Garant
Mandrin porte-forets auto-serrant, Type: 160/16

Données de commande

N° commande	341250 160/16
GTIN	4045197152824
Classe d'article	31K

Description
Exécution:

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:
DIN 238
Description technique

Longueur mandrin fermé	109 mm
Longueur mandrin ouvert	95,5 mm
Ø cône intérieur max.	15,733 mm
Plage de serrage	3 - 16 mm
Cône intérieur	B 16
Type	160/16
Ø ext.	56 mm
Type de produit	Mandrins sans clé

