

Garant
CNMG 09T308, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	250052 HB7120-1
GTIN	4045197819567
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T308 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Application principale	M
Brise-copeaux	VS
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7120-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min

Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage