

Garant
CNMM 160612, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	250458 HB7120-1
GTIN	4045197819727
Classe d'article	21G

Description

CNMM 160612 HB7120-1 Nuance: HB7120-1
 Brise-copeaux: VR
 Prof. coupe a_p : 2 - 8 mm
 Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 210 m/min

Description technique

Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Nuance	HB7120-1
Prof. coupe a_p	2 - 8 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 210 m/min
Brise-copeaux	VR
Condition de coupe	Continue

Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMM 160612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage