



Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB, BT 50 A = 160, Ø serrage D1: 32mm



Données de commande

N° commande	302670 32
GTIN	4250122615866
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	160 mm
Vis de serrage de rechange 309900	32
Ø serrage D ₁	32 mm
Ø ext. D	72 mm
Support	BT 50 A = 160
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 32 mm	309900 32