

Garant
DNMG 150604, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	250658 HB7120-1
GTIN	4045197819758
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150604 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Nuance	HB7120-1

Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage