


Garant
KNUX 160410R, Nuance: HB7120-1

Données de commande

N° commande	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160410R HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Brise-copeaux: 2,2 mm

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	VM
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Rayon d'angle	1 mm
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	2,2 mm
Nuance	HB7120-1
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160410R
Type de produit	Plaquette pour tournage