

Garant**DNMG 110404, Nuance: HB7120-1****Données de commande**

N° commande	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110404 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Brise-copeaux	VM
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Nuance	HB7120-1
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr

Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage