


**Garant**
**KNUX 160410L, Nuance: HB7120-1**

**Données de commande**

N° commande	251038 HB7120-1
GTIN	4045197819871
Classe d'article	21G

**Description**

KNUX 160410L HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Brise-copeaux: 2,2 mm

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min

**Description technique**

Application principale	M
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	1 mm
Brise-copeaux	2,2 mm
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Nuance	HB7120-1
Brise-copeaux	VM
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160410L
Type de produit	Plaquette pour tournage