

**Tournevis dynamométrique fixe, sans vernier, Couple prédéfini: 3,0Nm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 659890 3,0    |
| GTIN             | 4069515046923 |
| Classe d'article | 62E           |

**Description****Exécution:**

Tournevis dynamométrique avec manche bimatière maniable et **couple de serrage fixe**. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore net. Pour serrage à droite. **Un serrage supplémentaire de la vis est impossible.**

**Avantage(s):**

Les tournevis dynamométriques peuvent être utilisés avec tous les embouts C 6,3 et E 6,3 classiques (similaires aux codes art. 675155, 675390).

**Utilisation:**

Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini.  
Idéal pour le montage de plaquettes.

**Norme:**

Contrôle suivant **DIN EN ISO 6789**.

**Précision:**

±10% de la valeur indiquée.

**Remarque(s):**

Toutes les lames de rechange Wiha (659940 – 659946) peuvent également être utilisées dans les tournevis dynamométriques HOLEX 659945.

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

La valeur de couple réglée **ne peut pas** être modifiée.

**Description technique**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Couple prédéfini      | 300 cNm |
| Logement pour embouts | D 6,3   |

## Fiche technique

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Logement pour embouts                     | F 6,3                             |
| Réglage de la valeur de déclenchement     | non réglable                      |
| Feedback                                  | Signal sonore                     |
| Feedback                                  | à déclenchement                   |
| Signalisation de déclenchement            | acoustique                        |
| Signalisation de déclenchement            | haptique                          |
| Principe de déclenchement                 | Accouplement à friction mécanique |
| Réglage de la valeur de déclenchement     | préréglé                          |
| Couple prédéfini                          | 3 Nm                              |
| Type de raccordement                      | Porte-embouts 1/4 pouce           |
| Etalonnage                                | O1                                |
| Sens de serrage                           | Serrage à droite                  |
| Norme                                     | DIN EN ISO 6789                   |
| Précision de mesure du couple             | ±10 %                             |
| Possibilité de journalisation des données | non                               |
| Longueur totale L                         | 168 mm                            |
| Affichage                                 | analogique                        |
| Métrologie                                | mécanique                         |
| Procédé de mesure                         | Couple                            |
| Couple fixe                               | oui                               |
| Type de produit                           | Tournevis dynamométriques         |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: 659890 3,0