

Garant
CNMG 09T304, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	250050 HB7140-1
GTIN	4045197818645
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T304 HB7140-1 Nuance: HB7140-1
 Brise-copeaux: VS
 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Nuance	HB7140-1
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	VS

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage