

Garant**TNMG 160408, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	251544 HB7140-1
GTIN	4045197820754
Classe d'article	21G

Description

TN.G 160408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	VM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm

Nuance	HB7140-1
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage