

Garant
WNMG 080404, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	252068 HB7120-1
GTIN	4045197820174
Classe d'article	21G

Description

WN. G 080404 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

 Avance f : 0,1 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7120-1
Application principale	M
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm

Brise-copeaux	VM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage