



## Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 50 court, Ø serrage D1: 10 mm



### Données de commande

N° commande	302665 10
GTIN	4250122612469
Classe d'article	36E

### Description

#### Exécution:

Trou d'arrosage obturable à l'aide d'un joint torique.

Toutes les queues brunies.

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Longueur de col cote A: 63 mm

Ø ext. D: 35 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 10

### Description technique

Ø serrage D <sub>1</sub>	10 mm
Vis de serrage de rechange 309900	10
Longueur de col cote A	63 mm
Ø ext. D	35 mm
Support	BT 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 Pour cône 50 SA	308830 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308810 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308812 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308780 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) Pour cône 50 SA	308820 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50