

Garant
SNMG 120408, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Classe d'article	21G

Description technique

Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Nuance	HB7120-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Brise-copeaux	VG
Prof. coupe a_p	1,5 - 9 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408

Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage