

**Garant**
**KNUX 160410L, Nuance: HB7140-1**

**Données de commande**

N° commande	251078 HB7140-1
GTIN	4045197820600
Classe d'article	21G

**Description**

KNUX 160410L HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VG

Brise-copeaux: 3,2 mm

 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 6 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 210 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	1 mm
Brise-copeaux	VG
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7140-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 210 m/min
Prof. coupe $a_p$	1 - 6 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	3,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160410L
Type de produit	Plaquette pour tournage